

Magnetna tuljava VACN-N-A1-1

Številka dela: 8029144

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	F
Razred izolacijskega materiala emajlirane žice	F
Karakteristike tuljave	24 V DC: 0,7 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Pristojni organ za izdajo certifikata	DNV TAA000011J
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	95 g
Električni priključek	Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	umetna masa jeklo
Material vtičnih kontaktov	Medenina
Material navitja	baker