

Navojni priključek Y NPFC-Y-R18-2G18-MFF

Številka dela: 8030231

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material navojnega priključka	Medenina, nikljana
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.95 bar...50 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...150 °C
Teža izdelka	30.7 g
Pnevmatični priključek 1	R1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS