

**Podaljsek**  
**NPFC-E3-2G14-FM**  
Številka dela: 8030305

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                       | Vrednost   |
|----------------------------------|--|
| Material navojnega priključka    | Medenina, nikljana                               |
| Velikost posode                  | 10   |
| Delovni tlak                     | -0.95 bar...50 bar                               |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                 |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura okolice              | -20 °C...150 °C                                  |
| Teža izdelka                     | 47.1 g   |
| Pnevmatični priključek 1         | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 2         | G1/4   |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                  |