

Magnetna tuljava VACF-B-B2-16B

Številka dela: 8030806

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	IEC 61010-1
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	110/120 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 4,4 VA, držalna moč 3,3 VA
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Stopnja umazanosti	3
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Pristojni organ za izdajo certifikata	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Omejitev temperature okolja in medija	-20–50 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	52.3 g
Električni priključek	oblika B po industrijskem standardu (11 mm)
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA jeklo
Material magnetne tuljave	baker Jeklo Termoplast
Material navitja	baker