

Magnetna tuljava VACF-B-C1-5

Številka dela: 8030810

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| V skladu s standardom | IEC 61010-1 |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Razred izolacijskega materiala | H |
| Karakteristike tuljave | 12 V DC: 3,4 W |
| Dovoljena nihanja napetosti | +/- 10 % |
| Odobritev | c UL us – Recognized (OL) |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | UL MH18122 |
| Omejitev temperature okolja in medija | -20–50 °C |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 °C...50 °C |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -20 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 52,4 g |
| Električni priključek | Oblika C v skladu z EN 175301-803 |
| Način pritrditve | z narebreno matico |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | PA jeklo |
| Material magnetne tuljave | baker Jeklo Termoplast |
| Material navitja | baker |