

Magnetna tuljava VACF-B-C1-7A

Številka dela: 8030814

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	IEC 61010-1
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	48 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,9 VA, držalna moč 2,7 VA
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL MH18122
Omejitev temperature okolja in medija	-20–50 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	53.5 g
Električni priključek	Oblika C v skladu z EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA jeklo
Material magnetne tuljave	baker Jeklo Termoplast
Material navitja	baker