

# Dvoosni portal YXCF-3

Številka dela: 8032547

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnost prigradnih površin      | 0.1 mm/m                                                    |
| Zahtevana vzporednost prigradnih površin | 0.1 mm/m                                                    |
| Položaj vgradnje                         | vodoravno                                                   |
| Konstruktivna zgradba                    | sistem ploskega portala<br>z električnimi pogonskimi moduli |
| Trajanje vklopa                          | 100%                                                        |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                        |
| Temperatura skladiščenja                 | -20 °C...60 °C                                              |
| Relativna zračna vlažnost                | 0–90 %                                                      |
| Temperatura okolice                      | 5 °C...45 °C                                                |
| Interval vzdrževanja                     | 2500 km                                                     |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                             |
| Material adapterske plošče               | aluminij, eloksiran<br>Jeklo, prevlečeno                    |
| Material kotnika za pritrditev           | visoko legirano nerjavno jeklo                              |
| Material energetskih verig               | ojačan PA                                                   |