

Pritrditev
NEAU-A-N8-2
Številka dela: 8032869

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	2
Zasnova	za T-utor
Način pritrditve	vpetje v T-utor vzdolžno in prečno glede na T-utor lahko se vstavi v utor od zgoraj
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Temperatura skladiščenja	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	Ojačan PA
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material utornega kamna	Medenina, nikljana