



Vertikalna napajalna plošča VMPA2-VSP-QS6

Številka dela: 8035441

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	21 mm
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	80 g
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material dovajalne plošče	Ojačan PA