

## Cev iz umetne mase PAN-R-22X2-SW

Številka dela: 8036207

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                                     | 22 mm                                                               |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 350 mm                                                              |
| Notranji Ø                                    | 18 mm                                                               |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi  |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                    |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Temperatura okolice                           | -30 °C...80 °C                                                      |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 0.131 kg/m                                                          |
| Pnevmatični priključek                        | za zunanji Ø vtičnega priključka 22 mm                              |
| Barva                                         | črna                                                                |
| Trdota po Shoru                               | D 62 +/-3                                                           |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                     |
| Material gibke cevi                           | TPE-A                                                               |