

# Skoznjik za stikalno omaro NEFU-D12G4-R3DW4

Številka dela: 8040457

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolžina                          | 40,1 mm                                                                                         |
| V skladu s standardom            | EN 61076-2-101<br>IEC 60603-7-3                                                                 |
| Način pritrditve                 | fiksno privijačeno                                                                              |
| Električni priključek 1          | doza, ravna, M12x1, 4-polna, D-kodirana                                                         |
| Električni priključek 2          | Doza, kotna, RJ45, 4-polna                                                                      |
| Območje delovne napetosti DC     | 0 V...30 V                                                                                      |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C | 2 A                                                                                             |
| Odpornost proti udarni napetosti | 0.8 kV                                                                                          |
| Lastnosti prenosa                | V skladu s kategorijo 5, EN 50173, razred D<br>v skladu s kategorijo 5, ISO/IEC 11801, razred D |
| Stopnja zaščite                  | IP20<br>IP65<br>IP67                                                                            |
| Temperatura okolice              | -5 °C...60 °C                                                                                   |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                                                                 |
| Stopnja umazanosti               | 3                                                                                               |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                                                                |
| Material ohišja                  | Medenina, nikljana<br>PA<br>cinkova tlačna litina                                               |
| Barva ohišja                     | črna                                                                                            |
| Material vtičnih kontaktov       | Medenina<br>pozlačeno                                                                           |