


Skoznjik za stikalno omaro NEFU-D12G4-D12DG4

Številka dela: 8040459

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 61076-2-101
Način pritrditve	fiksno privijačeno
Električni priključek 1	doza, ravna, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Električni priključek 2	doza, ravna, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Lastnosti prenosa	V skladu s kategorijo 5, EN 50173, razred D v skladu s kategorijo 5, ISO/IEC 11801, razred D
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	Medenina, nikljana
Barva ohišja	srebrna
Material vtičnih kontaktov	Medenina pozlačeno