

Magnetna tuljava VACC-S18-120-A1-2A

Številka dela: 8040582

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopne položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	530 g
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu z EN 175301-803
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	PA Jeklo