


Priključna plošča VABS-K1-7B-12-U14-P

Številka dela: 8047063

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	1.2 mm
Velikost ventila	7 mm
Priključek za tekočino	Notranji navoj 1/4-28 UNF-2B
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Smer priključitve spodaj
Smer toka	obojestranski
Delovni medij	tekoči mediji Plinasti mediji
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem.
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.15 Nm
Največji pritezni moment navojnega priključka	0.6 Nm
Teža izdelka	3 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	PEEK
Material navojne tulke	visoko legirano nerjavno jeklo