

Protipovratni ventil VABF-L1-10H-H2

Številka dela: 8047364

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost ventila	10 mm
Ventilska funkcija	protipovratna funkcija z možnostjo deblokiranja
Delovni tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	0.4 g
Način pritrditve	vrezovanje navoja
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS