

# P-priključna letev OABM-P-G3-15-8

Številka dela: 8049146

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Število mest za naprave	8
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment	3.3 Nm
Najmanjši pritezni moment	0.3 Nm
Teža izdelka	172 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina