

Vzvod s klecnim valjčkom VAOM-R4-20-D2-52

Številka dela: 8049236

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Način upravljanja	mehanski
Položaj vgradnje	Ravnina premikanja
Konstruktivna zgradba	vzvod s klecnim valjčkom
Način krmiljenja	neposredno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	fiksno privijačeno
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material nastavek za upravljanje	jeklo, pocinkano