


Čitalnik kode SBSI-B-AF-R3B-F6-W

Številka dela: 8058715
Izdelek, ki se opušča

FESTO

monokromatski čitalnik kode z integriranim objektivom $f=6$ mm, belo LED osvetlitvijo in Ethernet vmesnikom, RS232 in PROFINET za branje črtnih kod in podatkovnih matrični kod, razširjena funkcionalnost.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Izvedba senzorja vida | Čitalnik kode |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| KC oznaka | KC-EMV |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Delovna razdalja | 6 mm - neskončno |
| Goriščna razdalja | 6 mm |
| Vidno polje | min. 5 x 4 mm |
| Nastavitev fokusa | Z nastavitvenim vijakom |
| Pritrditev objektiva | integrirana optika |
| Vrsta osvetlitve | integriran |
| Vrsta luči | bela LED |
| Tip senzorja | Monokromatski |
| Ločljivost senzorja | 736 x 480 pikslov (WideVGA) |
| Stopnja slike (celotna slika) | 50 fps |
| Maks. število testnih programov/opravlil | 255 |
| Maks. število kriterijev preizkušanja/detektorjev | 255 |
| Funkcije detektorjev/karakteristike | EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417 |
| Tipičen čas cikla | 1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms |
| Informacije o Ethernetu, priključna tehnika | Vtičnica M12 4-polni |
| Ethernet, hitrost prenosa podatkov | 100 Mbit/s |
| Ethernet, podprti protokoli | Ethernet/IP FTP PROFINET |

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| | SMB TCP/IP |
| Serijski vmesnik, priključna tehnika | Vtič M12 5-polni |
| Serijski vmesnik, vrsta | RS 232 / RS 422 |
| Električni priključek | 12-polni M12 Vtič |
| Število digitalnih vhodov | 2 |
| Število digitalnih izhodov | 2 |
| Število izbirnih digitalnih vhodov/izhodov | 4 |
| Preklopni vhod | PNP/NPN, preklopljiv |
| Preklopni nivo | Signal 0: ≤ 3 V Signal 1: $\geq U_B - 1$ V |
| Izhod stikala | PNP/NPN, preklopljiv |
| Maks. izhodni tok | 50 mA |
| Kratkostična odpornost | za vse električne priključke |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Dopustna nihanja napajanja | -25 % / +10 % |
| Maks. poraba toka | 550 mA |
| Poraba toka pri neobremenjenih izhodih | 200 mA |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Dimenzije Š x D x V | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm |
| Masa izdelka | 160 g |
| Material, ohišje | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, pokrov | ABS-ojačan |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Odpornost na vibracije | po EN 60068-2-6 |
| Odpornost na udarce | Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |