

# Paralelni sklop EAMM-U-60-D40-57AC-91

Številka dela: 8058939

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost               |
|-------------------------------|------------------------|
| Velikost                      | 60                     |
| Položaj vgradnje              | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost      | 6000 1/min             |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost     | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite               | IP40                   |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment     | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski navor v prostem teku | 0.07 Nm                |
| Prenosljivi navor             | 3 Nm                   |
| Teža izdelka                  | 1150 g                 |
| Koda vmesnika aktuatorja      | D40                    |
| Koda vmesnika Motor In        | 57AC                   |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS        |