

Paralelni sklop EAMM-U-60-S38-57AC-91

Številka dela: 8058946

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	26.7 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.07 Nm
Prenosljivi navor	3 Nm
Teža izdelka	1150 g
Koda vmesnika aktuatorja	S38
Koda vmesnika Motor In	57AC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS