

# Paralelni sklop EAMM-U-70-S48-70AB-96

Številka dela: 8058970

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost              |
|-------------------------------|-----------------------|
| Velikost                      | 70                    |
| Položaj vgradnje              | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost      | 5000 1/min            |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost     | 0–95 %                |
| Stopnja zaščite               | IP40                  |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment     | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski navor v prostem teku | 0.18 Nm               |
| Prenosljivi navor             | 7 Nm                  |
| Teža izdelka                  | 1800 g                |
| Koda vmesnika aktuatorja      | S48                   |
| Koda vmesnika Motor In        | 70AB                  |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS       |