

## Fiksna dušilka-SET VFFG-T-F4-A-V1

Številka dela: 8062200

**FESTO**



### Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                       | dušilna funkcija                                               |
| Način pritrditve                         | vrezovanje navoja                                              |
| Delovni tlak                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                         |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...60 °C                                                  |
| Odobritev                                | c UL us – Recognized (OL)                                      |
| Velikost                                 | za Ø 4 mm                                                      |
| Nazivni premer                           | 0.5 mm...1.55 mm                                               |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura skladiščenja                 | -20 °C...40 °C                                                 |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                |