


Aksialni sklop EAMM-A-L27-60RA

Številka dela: 8063452

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	32.1 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.45 kgmm ²
Prenosljivi navor	2 Nm
Teža izdelka	298 g
Koda vmesnika aktuatorja	L27
Koda vmesnika Motor In	60RA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS