


# Aksialni sklop EAMM-A-L38-72GA

Številka dela: 8063470

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost            |
|---------------------------|---------------------|
| Nazivna dolžina           | 54.9 mm             |
| Položaj vgradnje          | poljubno            |
| Največja vrtilna hitrost  | 8000 1/min          |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L      |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C      |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %              |
| Stopnja zaščite           | IP40                |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C      |
| Masni vztrajnostni moment | 4 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 4.4 Nm              |
| Teža izdelka              | 531 g               |
| Koda vmesnika aktuatorja  | L38                 |
| Koda vmesnika Motor In    | 72GA                |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS     |