


Aksialni sklop EAMM-A-L48-82AA

Številka dela: 8063475

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	47.3 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	14.5 kgmm ²
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	693 g
Koda vmesnika aktuatorja	L48
Koda vmesnika Motor In	82AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS