


# Aksialni sklop EAMM-A-L48-84AA

Številka dela: 8063479

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost             |
|---------------------------|----------------------|
| Nazivna dolžina           | 58.4 mm              |
| Položaj vgradnje          | poljubno             |
| Največja vrtilna hitrost  | 6000 1/min           |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C       |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %               |
| Stopnja zaščite           | IP40                 |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C       |
| Masni vztrajnostni moment | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 17 Nm                |
| Teža izdelka              | 1060 g               |
| Koda vmesnika aktuatorja  | L48                  |
| Koda vmesnika Motor In    | 84AA                 |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS      |