


Aksialni sklop EAMM-A-L62-72GA

Številka dela: 8063503

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	69.9 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	151 kgmm ²
Prenosljivi navor	47 Nm
Teža izdelka	1487 g
Koda vmesnika aktuatorja	L62
Koda vmesnika Motor In	72GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS