


Aksialni sklop EAMM-A-M48-72GA

Številka dela: 8063557

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	39.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	592 g
Koda vmesnika aktuatorja	M48
Koda vmesnika Motor In	72GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS