


Aksialni sklop EAMM-A-N80-115GA

Številka dela: 8063615

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	110.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	151 kgmm ²
Prenosljivi navor	47 Nm
Teža izdelka	2212 g
Koda vmesnika aktuatorja	N80
Koda vmesnika Motor In	115GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS