


# Aksialni sklop EAMM-A-N80-120GA

Številka dela: 8063617

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Nazivna dolžina           | 62.5 mm               |
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost  | 5500 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                |
| Stopnja zaščite           | IP40                  |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 47 Nm                 |
| Teža izdelka              | 2279 g                |
| Koda vmesnika aktuatorja  | N80                   |
| Koda vmesnika Motor In    | 120GA                 |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |