

Pritrdilni sklop OABM-MK-G3

Številka dela: 8065850

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment	3.3 Nm
Najmanjši pritezni moment	0.3 Nm
Teža izdelka	7 g
Način pritrditve	zadrževalna sponke na priključno letev privijačenje
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina