

Elektronski modul VMPA14-MPM-EMM-4

Številka dela: 8066768

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	4
Največje število ventilskih tuljav	4
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	80 mA do 25 ms
Nazivni tok pri zmanjšanju toka	25 mA po 25 ms
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	30 g
Material ohišja	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS