

Držalo blažilnika DAYP-E21-70

Številka dela: 8067060

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	586 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material držala	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana