

# Priključna plošča VABS-P12-S-M5-P3

Številka dela: 8068637

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	25 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne lastnosti	združljivost s kisikom v skladu z DIN EN 1797
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	0 bar...1.7 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	27 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3	28 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertni plini kisik
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče največja velikost delcev 5 µm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–70 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP00
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Teža izdelka	55 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 2S	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Pnevmatični priključek 5	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana