


# Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R38-Q10

Številka dela: 8068741

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                          | Vrednost                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                                  | dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak                                                     |
| Pnevmatični priključek 1                                            | QS-10                                                                                                 |
| Pnevmatični priključek 2                                            | R3/8                                                                                                  |
| Način upravljanja                                                   | ročno                                                                                                 |
| Element za nastavljanje                                             | vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom                                                                  |
| Način pritrditve                                                    | privijačenje                                                                                          |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke                             | 750 l/min                                                                                             |
| Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri                          | 700 l/min...1000 l/min                                                                                |
| Temperatura okolice                                                 | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Material ohišja                                                     | PBT                                                                                                   |
| Protieksplzijska zaščita                                            | Upoštevajte napotek v potrdilu.<br>cona 1 (ATEX)<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 21 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX) |
| Položaj vgradnje                                                    | poljubno                                                                                              |
| Zev ključa                                                          | 21 mm                                                                                                 |
| Možnost obračanja                                                   | 360 stopinj/trajna možnost obračanja ni dovoljena                                                     |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja                       | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi                                             |
| Normalni pretok v smeri dušilke 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)    | 1280 l/min                                                                                            |
| Normalni pretok v nepovratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min...1600 l/min                                                                               |
| Delovni medij                                                       | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                      |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                            | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                        |
| Skladnost z LABS                                                    | VDMA24364 – cona III                                                                                  |
| Razred čistih prostorov                                             | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1                                                                       |
| Temperatura medija                                                  | -10 °C...60 °C                                                                                        |

| Značilnost                   | Vrednost         |
|------------------------------|------------------|
| Teža izdelka                 | 29.5 g           |
| Napotek glede materialov     | V skladu z RoHS  |
| Material pokrova             | PBT              |
| Material dinamičnih tesnil   | HNBR             |
| Material navojnega zatiča    | jeklo, pocinkano |
| Material sprostilnega obroča | PBT              |
| Material statičnih tesnil    | NBR              |