


Blažilnik
DYSS-10-10-Y1F
Številka dela: 8069003

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Hod	10 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1.5 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	10 mm
Največja omejevalna sila	700 N
Največji pritezni moment	8 Nm
Največja poraba energije na hod	6 J
Največja poraba energije na uro	25000 J
Največja preostala energija	0.03 J
Ponastavitvena sila	4 N
Min. sila vstavljanja	24 N
Teža izdelka	51 g
Masni razpon	20 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo