


Blažilnik DYSS-12-12-Y1F

Številka dela: 8069004

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Hod	12 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1.5 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...80 °C
Dolžina blaženja	12 mm
Največja omejevalna sila	1000 N
Največji pritezni moment	20 Nm
Največja poraba energije na hod	10 J
Največja poraba energije na uro	36000 J
Največja preostala energija	0.05 J
Ponastavitvena sila	4 N
Min. sila vstavljanja	35 N
Teža izdelka	82 g
Masni razpon	45 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo