

Držalo blažilnika DAYP-L8-20

Številka dela: 8069005

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	165 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez bakra
Material naslonov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material omejevalnega vijaka	jeklo, pocinkano
Material matice	jeklo, pocinkano