

Pritrditev profila DAMH-L8-40-PL-1

Številka dela: 8069016

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	166 g
Način pritrditve	neposredna pritrditev pred prehodne izvrtine
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez bakra
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material tulke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material matice	jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo, pocinkano