

Upravljalna enota CDSB-A1

Številka dela: 8070984

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najdaljša dolžina kabla	3 m
Uporabniški pomnilnik	3 GB
Prikaz	Barvni TFT
Lastnost prikaza	zaslon na dotik
Velikost zaslona	1,77"
Območje delovne napetosti DC	4.5 V...5.5 V
Ločljivost zaslona	128 x 160 slikovnih točk
Odobritev	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	največ 95 % pri 60 °C brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	36.6 g
USB-vmesnik, priključna tehnika	mini USB 2.0, tip B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	ojačan PA6
Področje uporabe	Samo s CMMT, CPX-E-CEC
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm