

Priključna plošča VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Številka dela: 8072668

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP54 IP65
Napotek glede stopnje zaščite	IP54 za zaščito odzračevanja z labirintom (npr. VABD-D3-L) IP65 za zaščito odzračevanja s tesnilnim obročem (npr. VABD-D3-SN)
Teža izdelka	362 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in vijakom
Priključek za krmilni zrak 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminij, prevlečen z ematalom
Material tesnil	NBR