

Vakuumsko sesalo OGVM-125-S-N-G14F

Številka dela: 8073822

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	12.5 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	135 mm
Nazivni premer	8 mm
Premer priseska	125 mm
Prostornina priseska	132 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-60 kPa -0.6 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	606 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	429 N
Teža izdelka	151 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	Notranji navoj G1/4
Barva	črna
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za privitje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR