


Blažilnik DYSS-G8-5-5-Y1F

Številka dela: 8073914

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	5
Hod	5 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	5 mm
Največja omejevalna sila	200 N
Največji pritezni moment	2 Nm
Največja poraba energije na hod	1.4 J
Največja poraba energije na uro	8000 J
Največja preostala energija	0.01 J
Ponastavitvena sila	0.9 N
Min. sila vstavljanja	10 N
Teža izdelka	16 g
Masni razpon	2.5 kg
Način pritrditve	z navojno tulko
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo