


Blažilnik
DYSS-G8-8-8-Y1F
Številka dela: 8073916

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Hod	8 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1.5 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	8 mm
Največja omejevalna sila	500 N
Največji pritezni moment	5 Nm
Največja poraba energije na hod	3 J
Največja poraba energije na uro	18000 J
Največja preostala energija	0.02 J
Ponastavitvena sila	2.5 N
Min. sila vstavljanja	18 N
Teža izdelka	57 g
Masni razpon	15 kg
Način pritrditve	z navojno tulko
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo