


Priključna letev VABM-P7-18MB-G18-M5-6

Številka dela: 8076389

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja | 18 mm |
| Konstruktivna zgradba | Smer priključitve spodaj |
| Največje število ventilskih mest | 6 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Največji pritezni moment za pritrditev ventila | 0.6 Nm |
| Teža izdelka | 270 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | M5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |