

# Vgradni komplet za servostiskanje YJKP

Številka dela: 8077950

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sila stiskanja	0 kN...17 kN
Delovni hod	100 mm...400 mm
Dolžina kabla	5 m...15 m
Frekvenca vzorčenja	1000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Položaj vgradnje	poljubno
Vrsta motorja	Servomotor
Največji pospešek	2 m/s <sup>2</sup>
Trajanje vklopa	100%
Hitrost pomika naprej	0 mm/s...250 mm/s
Natančnost v ± % FS	0.25 %FS
Največja delovna obremenitev	19.5 kg...95 kg
Teža izdelka	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP20
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III