

Nosilec ploščic NEAU-LH-2

Številka dela: 8078306

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	5,4 mm
Višina	10,3 mm
Dolžina	23 mm
Način pritrditve	Spojka
Teža izdelka	0.3 g
Velikost posode	100
Temperatura okolice	-40 °C...100 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez halogenov
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Premer kabla	2.5 mm...3.5 mm
Barva	transparentna