

Nosilec ploščic NEAU-LH-3

Številka dela: 8078307

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	5,4 mm
Višina	11,6 mm
Dolžina	23 mm
Način pritrditve	Spojka
Teža izdelka	0.3 g
Velikost posode	100
Temperatura okolice	-40 °C...100 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez halogenov
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Premer kabla	3.3 mm...4.8 mm
Barva	transparentna