

# Adapterski sklop DHAA-G-R3-32-B18-25

Številka dela: 8079208

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                               |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Velikost                         | 32                                     |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                               |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev      |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                         |
| Temperatura okolice              | 0 °C...50 °C                           |
| Teža izdelka                     | 110 g                                  |
| Način pritrditve                 | z notranjim navojem                    |
| Material adapterske plošče       | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |
| Material vijakov                 | jeklo, pocinkano                       |