


# Adapterski sklop EHAM-E20-40-E9-20

Številka dela: 8081016

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                         |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Velikost                         | 40                               |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364 – cona III             |
| Temperatura okolice              | -10 °C...70 °C                   |
| Teža izdelka                     | 36 g                             |
| Koda vmesnika, osnova            | E20                              |
| Koda vmesnika, zgradba           | E9                               |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                  |
| Material adapterske plošče       | gnetna aluminijeva zlitina       |